


矢視A-A



特記事項

塗装色	マンセルN3半艶
取付ピッチは ① に示す。	EIA規格 / JIS規格
質量	3.5kg以下

注1) ①はY-OP40-PFO<100C-1U><LC-IS><P2><100C><P4><S>の場合の外観を示す。
 注2) P3のご指定により、アダプタパネルにアダプタ未実装部が出来た際は、ソールで閉塞する。

品名	説明	数量		位別	図面番号と 図内番号	
		100C-1U	240C-2U			
Y-OP40-PFO<100C-1U><LC-IS><P2><P3><P4><S>					GJ2245601-01	
Y-OP40-PFO<240C-2U><LC-IS><P2><P3><P4><S>					GJ2245601-02	
本体(固定側)	アルミ製でマンセルN3半艶の塗装を施す	1		個	1	
本体(スライド側)	同上、本体(固定側)から引き出しが可能	1		個	2	
アダプタパネル	LCアダプタを配列・固定する	1		個	3	
LCアダプタ	2連、青色、シャッター付き		P3/2	個	4	
余長収納トレイ(80C)	継着補強部を保護し、余長を収納する	1	3	個	5	
余長収納トレイ(20C)	継着補強部を保護し、余長を収納する 余長収納トレイ(80C)の上段に取り付ける	1		個	6	
心線保護カバー	4心分岐心線の保護を行う	1		個	7	
4心分岐心線	工場での実装済みLCコネクタ付き分岐心線		P3/4	個	8	
TM把持金具	ケーブル外被及び、テンションメンバを固定する			2	個	9
心線クランプ	4心分岐心線の固定に用いる			2	個	10
ケーブルガイド	光ファイバ心線の可動部を集線・保護する			1	組	11
ファンタック	本体(スライド側)の固定及び引き出す際の噛み			2	個	12
カバー	マンセルN3半艶の塗装を施す			1	個	13
ブラケット	19インチラックに固定する ブラケットを25mm間隔で現地調整可能			2	個	14
前面カバー	プラスチック製で導出光コードを保護する	1		個	15	
固定ビス	19インチラックへの固定用、M5×12(PW)	4		個		
ジョイント	光ファイバ心線の飛び出しを防止する	5		個		
心線保護チューブ	光ファイバ心線の保護・識別に使用する 内径2.5mm、長さ1m、5本/組(色:青黄緑赤紫)	1	3	組		
結束バンド	ケーブル外被の固定に使用する 長さ:約150mm		12	個		
フラットケーブルクランプ	心線保護チューブで保護された光ファイバ心線を導入する際に使用する。(スポンジ付き)			1	個	
工法書	工法書番号:ETK2245034			1	部	

尺度	/	品名	19インチラック搭載横型光パネル
撮影法	第三角法		
特記なき単位	mm		
設計	製	図番	GJ2245601-01B

第1版年月日	承認	検	図
22.07.07			